

# LUGN

## Duo 360 - Ecran pivotant


# myo

### AVANTAGES ESTHÉTIQUES

2 formes : trapèze ou rectangle  
Finition originale : zip fluo  
Circulation facilitée grâce au socle  
moins large que les panneaux  
Changement de housse possible

### AVANTAGES TECHNIQUES

Performance acoustique certifiée :  
PV en AAE  
Rotation à 360°  
Produit déhoussable  
Transport à plat  
Prêt à poser  
Adaptation produit sur demande



MYO\_FP-05.2023

Garantie  
5 ANS



Since 2019

# LUGN



## Duo 360 - Ecran pivotant

Qu'il soit en trapèze ou en rectangle, le DUO 360 fonctionne par paire identique, de forme et de coloris, glissée sur un socle commun. L'écran se compose d'une ossature en acier et d'un absorbant ( $\pm 35$  mm) recouverts d'une housse en tissu molletonné, fermée par un zip de couleur fluo. Sur-élevés de 100 mm sur un socle plus étroit, les écrans pivotent sur eux-même jusqu'à 360°.


FIXATIONS	FINITIONS TISSUS
A POSER	TWIST MÉLANGE FOAMÉ (Trevira CS 100% polyester) + ZIP COLORÉ
Socle unique	7 coloris de tissus / 2 coloris de zip (JAUNE/ORANGE) attribués par défaut
RAL 9005	 TM 60021 ZIP jaune    TM 62066 ZIP jaune    TM 67004 ZIP jaune    TM 65018 ZIP jaune    TM 61104 ZIP orange    TM 64013 ZIP orange    TM 60076 ZIP orange

## Dimensions & poids moyens

DUO 360 = 2 ECRANS +SOCLE (7KG)	POIDS MOYEN NET (KG) SANS EMBALLAGE
Rectangle	19
Trapèze	19



Socle unique moins large que les deux écrans acoustiques qu'il accueille pour une circulation facilitée autour du Duo 360.



# LUGN

## Duo 360 - Ecran pivotant


myo-solutions.com

### Acoustique

AAE : L' Aire d'Absorption Equivalente d'un élément A, s'exprime en m<sup>2</sup>. Il caractérise le pouvoir absorbant de l'élément par bande de fréquence : plus la valeur est grande, plus l'élément est absorbant.

f (Hz)	AAE (m <sup>2</sup> )	
	DUO 360	
	TRAPEZE	RECTANGLE
100	0,2	0,3
125	0,4	0,2
160	0,6	0,6
200	0,7	0,7
250	0,9	0,9
315	1,1	1,0
400	1,1	1,1
500	1,3	1,2
630	1,4	1,3
800	1,7	1,6
1000	1,7	1,6
1250	1,8	1,6
1600	1,8	1,6
2000	1,9	1,8
2500	1,7	1,7
3150	1,8	1,7
4000	1,8	1,7
5000	1,9	1,8

NF EN ISO 354



## Montage

Pour permettre un montage soigné, les produits myO sont livrés avec : une notice de montage + une paire de gants en coton.