

QUIETO

Tableau acoustique

myo

AVANTAGES ESTHÉTIQUES

3 tissus - Plus de 60 coloris
Personnalisable (impression)
Déclinable avec motifs 3D
4 finitions de cadre

AVANTAGES TECHNIQUES

Performance acoustique certifiée :
PV en AAE
Réaction au feu : B-s2-d0 (Twist -
Twist Melange)
Applications : murale – horizontale
Adaptation produit sur demande



MYO_FP-05.2023

Garantie
5 ANS



Since 2017

QUIETO

Tableau acoustique

Le tableau acoustique Quieto se compose d'un cadre en aluminium visible (± 18 ou 35 mm) et d'un absorbant (± 40 mm) recouverts d'un tissu.

| FIXATIONS | | FINITIONS CADRE | FINITIONS TISSUS | | | | | RÉACTION AU FEU |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|--|
| Murale | Suspension horizontale | Aluminium | TWIST Trevira CS 100% polyester | TWIST MÉLANGE Trevira CS 100% polyester | HUSH 80% polyester 20% viscose | Impression par sublimation | MOTIFS 3D | B-s2-d0 en finitions Twist-Twist melange |
| Vis | Câbles (hauteur réglable) | Blanc, Noir, Satiné, Bois | 18 coloris | 17 coloris | 28 coloris | voir précisions (1) | voir précisions (2) | |

(1) IMPRESSION D'UN VISUEL

Deux possibilités pour le choix de vos imprimés :

1- Choix d'une image sur shutterstock.com fournie par myO

2- Fourniture d'un logo vectorisé sous Illustrator ou d'une image libre de droit en 300 DPI dont la qualité devra être validée par BAT. Élément(s) à envoyer sur image@myo.fr, accompagné(s) de la référence - commande.

(2) MOTIFS 3D

Les motifs 3D se déclinent en pastilles, ronds et carrés.

Ils sont effectués ton sur ton dans le coloris de votre choix en finition Twist, Twist melange ou Hush.

Dimensions :





780 x 780 mm

1160 x 1160 mm





900 x 1160 mm

1600 x 1160 mm





PASTILLES



RONDS



CARRÉS



780x780 mm

900x1160 mm

1160x1160 mm


1600x1160 mm

QUIETO

Tableau acoustique

myo-solutions.com

Dimensions & poids moyens

|  | POIDS MOYEN NET (KG) SANS EMBALLAGE |
|---|--|
| 780 x 780 mm ^(3D) | 2,2 |
| 1160 x 1160 mm ^(3D) | 4,8 |
| 580 x 1160 mm | 2,4 |
| 900 x 1160 mm ^(3D) | 4,4 |
| 800 x 1600 mm | 5 |
| 1160 x 1600 mm ^(3D) | 6 |

^(3D) Dimensions disponibles pour tableau acoustique 3D
Schéma des configurations 3D > page précédente

Adaptation produit

En sur-mesure, les dimensions des tableaux Quieto sont modulables dans les limites suivantes :

1160 x 1600 mm

Une finition dans un tissu autre que ceux proposés par myO est possible après validation des caractéristiques techniques et dimensionnelles.

Série spéciale

Des reliefs soignés sur trois imprimés percutants qui offrent une décoration acoustique unique. Série spéciale de 3 tableaux Quieto avec visuel imprimé en 3D
Finition cadre aluminium : blanc, noir, satiné ou bois.



900 x 1160 mm



1160 x 1160 mm



1160 x 1600 mm

QUIETO


Tableau acoustique

myo-solutions.com

Acoustique

AAE : L' Aire d'Absorption Equivalente d'un élément A, s'exprime en m². Il caractérise le pouvoir absorbant de l'élément par bande de fréquence : plus la valeur est grande, plus l'élément est absorbant.

| f (Hz) | AAE (m ²) | |
|--------|-----------------------|-----|
| | 1 | 2 |
| 100 | 0,3 | 0,1 |
| 125 | 0,5 | 0,2 |
| 160 | 0,6 | 0,2 |
| 200 | 1,1 | 0,4 |
| 250 | 1,4 | 0,5 |
| 315 | 1,5 | 0,7 |
| 400 | 1,7 | 1,0 |
| 500 | 1,5 | 1,2 |
| 630 | 1,4 | 1,4 |
| 800 | 1,7 | 1,5 |
| 1000 | 1,8 | 1,7 |
| 1250 | 1,9 | 1,7 |
| 1600 | 1,9 | 1,7 |
| 2000 | 2,0 | 1,6 |
| 2500 | 2,1 | 1,6 |
| 3150 | 2,1 | 1,6 |
| 4000 | 2,2 | 1,6 |
| 5000 | 2,3 | 1,6 |



QUIETO

Tableau acoustique

myo-solutions.com

Kits fixation



| | | |
|--|--|-------------------------------|
| MURAL Fixation directe par vis (fournies) | – | 15 mn |
| SUSPENSION HORIZONTALE Fixation par câbles dans le plafond. <u>longueur de câble fournie : 1,5 à 2 m</u> | Faux-plafond (T24): KITFIHORT24 La suspension d'objet sur T24 n'est autorisée qu'en cas de renforcement de l'ossature plafond (norme NF DTU 58.1) | 15 à 30 mn (selon support) |
| | Plâtre ou bois : KITFIHORPB | |
| | Dalle béton : KITFIHORDAL | |



Montage

Pour permettre un montage soigné, les produits myO sont livrés avec : une notice de montage + une paire de gants en coton.